

## SLD6SADPLT Instructions

## SLD6SADPLT Instrucciones

## SLD6SADPLT Directives

When the SLD6RAD is used with 4x4 inch square\* junction boxes that are attached flat onto a ceiling surface (and not recessed in the finished ceiling), add the square adapter plate SLD6SADPLT to the SLD6RAD installation.

\*4x4 square boxes are too large for SLD4, use SLD6.

### Packaging Contents

- SLD6SADPLT square adapter plate (for use with SLD6RAD only)

### SLD6SADPLT installation

1. With "ROOM SIDE" (Fig. 1) facing out, attach SLD6SADPLT to 4" X 4" junction box using (2) #8 screws (from junction box).
2. Follow instructions for SLD6RAD to complete installation.

Si vous utilisez la boîte SLD6RAD avec un adaptateur de boîtes de jonction carré de 10,2 x 10,2 cm (4 x 4 po) fixé à la surface d'un plafond (non encastré dans un plafond fini), ajoutez la plaque adaptatrice carrée SLD6SADPLT à l'installation de la plaque adaptatrice SLD6RAD.

\* Les boîtes de jonction carrées de 10,2 x 10,2 cm (4 x 4 po) sont trop grandes pour la boîte SLD4; utilisez la boîte SLD6.

### Contenu de l'emballage

- Plaque adaptatrice carrée SLD6SADPLT (à utiliser seulement avec SLD6RAD)

### Installation du SLD6SADPLT

1. Avec le « Côté Pièce » (ROOM SIDE, Fig. 1) vers l'extérieur, fixez le SLD6SADPLT à la boîte de jonction de 10 cm X 10 cm (4 po X 4 po) à l'aide de (2) vis N° 8 (depuis la boîte de jonction).
2. Suivez les instructions pour le SLD6RAD pour terminer l'installation.

Cuando se usa el SLD6RAD con cajas de derivación de 4x4 pulgadas cuadradas\* que están unidas a la superficie de un cielo raso (y no empotradas en el cielo raso terminado), añada la placa adaptadora cuadrada SLD6SADPLT a la instalación del SLD6RAD.

\* las cajas de 4x4 son demasiado grandes para SLD4, use SLD6.

### Contenidos del embalaje

- Placa adaptadora cuadrada SLD6SADPLT (para usar solamente con el SLD6RAD)

### SLD6SADPLT installation

1. Con el "Lateral que da a la sala" (ROOM SIDE, Fig. 1) mirando hacia afuera, sujete la SLD6SADPLT en la caja de derivación de 4" x 4" (101,60 mm x 101,60 mm), usando (2) tornillos N.º 8 (de la caja de derivación).
2. Siga las instrucciones de la SLD6RAD para completar la instalación.

